

Garant**CPHX 09T310 ER, HB7705, Típus: HART**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212578 HART
GTIN	4062406099206
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

- **Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.**
- **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.**
- **Marólapkák radiális ésaxiális Wiper geometriához.**

Körfutási pontosság $\pm 0,020$ mm.

Ajánlás:

Tisztán síkmarási műveleteknél a V_c értéket 30%-kal csökkentse.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: a_e 0,2 mm.

Az L_{wa} az axiális Wiper hosszt adja meg.

Az L_{wr} a radiális Wiper hosszt adja meg.

Előtolás $f_z < 65$ HRC acélban: 0,15 mm

Lapvastagság S: 3.97 mm

Műszaki leírás

Típus	HART
-------	------

Sarokrídus	1 mm
Lapvastagság S	3.97 mm
Váltólapka ISO kód	CPHX 09T310 ER
Minőség	HB7705
Szerszámanyag	HM
Wiper hossza axiálisan	0,5 mm
Wiper hossza radiálisan	0,8 mm
Vágóél rádiusz R ₁	1 mm
Előtolás f _z < 65 HRC acélban	0,15 mm
Cserék / élek száma	2
Bevonat	TiC
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz