

**Garant****Horony üregelő tartó, standard Ø DS 16 mm, Min. horonyszélesség m: 4mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 290356 4      |
| GTIN              | 4062406099220 |
| Árucikk kategória | 29K           |

## Leírás

### Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

### Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

## Műszaki leírás

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Hasznos hossz $L_1$             | 40 mm    |
| Alkalmas m horonyméret          | 4; 5 mm  |
| Csavar                          | 290399 1 |
| Középtolódás $L_3$              | 5,35 mm  |
| Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$ | 10,71 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$ | 10,91 mm |
| Szár Ø                          | 16 mm    |
| Lapkatartó Ø $D_1$              | 10 mm    |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| belső hűtés              | igen                              |
| Szárhossz L <sub>s</sub> | 40 mm                             |
| Szár                     | kombinált szár                    |
| Termék fajtája           | Horony és profil üregelő szerszám |