

Garant**Horony üregelő tartó, standard Ø DS 16 mm, Min. horonyszélesség m: 2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	290356 2
GTIN	4062406098704
Árucikk kategória	29K

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Csavar	290399 1
Alkalmas m horonyméret	2 mm
Szár Ø	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	7,03 mm
Középtolódás L ₃	3,65 mm
Hasznos hossz L ₁	25 mm
Lapkatartó Ø D ₁	6,5 mm
belső hűtés	igen

Szárhossz L _s	40 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám