

Garant**Horony üregelő tartó, rövid Ø DS 20 mm, Min. horonyszélesség m: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290359 8
GTIN	4062406099473
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21,7 mm
Szár Ø	20 mm
Hasznos hossz L ₁	48 mm
Csavar	290399 2
Alkalmas m horonyméret	8 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Lapkatartó Ø D ₁	20 mm
belső hűtés	igen

Szárhossz L _s	50 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám