

**Garant****Horony üregelő tartó horony üregelőhöz EWS + Benz szár, Min. horonyszélesség m: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290351 6
GTIN	4062406099527
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási  $\varnothing$ -t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási  $\varnothing$ ).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

Alkalmas m horonyméret	6; 8 mm
Hasznos hossz $L_1$	37 mm
Középtolódás $L_3$	9 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	17,49 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	17,85 mm
Csavar	290399 2

Szár Ø	16 mm
Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>	16 mm
belső hűtés	nem
Szárhossz L <sub>s</sub>	30 mm
Szár	EWS + Benz
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám