

**Garant****Horony üregelő tartó, rövid Ø DS 16 mm, Min. horonyszélesség m: 3mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 290357 3      |
| GTIN              | 4062406099275 |
| Árucikk kategória | 29K           |

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

|  |          |
|--|----------|
| Csavar                                 | 290399 1 |
| Alkalmas m horonyméret                 | 3 mm     |
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>           | 21 mm    |
| Szár Ø                                 | 16 mm    |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 8,36 mm  |
| Középtolódás L <sub>3</sub>            | 4,2 mm   |
| Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>            | 7,8 mm   |
| belső hűtés                            | igen     |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Szárhossz L <sub>s</sub> | 40 mm                             |
| Szár                     | kombinált szár                    |
| Termék fajtája           | Horony és profil üregelő szerszám |