


Garant**Adapter Marófej / ER szorítópatron, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301113 22
GTIN	4062406099039
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

A furat, a felfekvő felület a vállnál és az ER szorítópatron fészek köszörült, a ház kívül keményen felszabályozva a legjobb körfutási és kiegyensúlyozási pontosság érdekében. A lehető legrövidebb kinyúlási hosszokhoz belső felfogó anyával (választhatóan tömítőgyűrűvel használható). Átfúrt rögzítőcsavar belső hűtéshez.

Felhasználás:

Nagyon rugalmas és kedvező árú megoldás, minden tetszőleges marófej befogóból szorítópatronos befogó lesz.

Tartalom:

ER felfogó anya (belső), rögzítőcsavar.

Opcionális tartozék:

309630; 309635 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anya 309621 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	48 mm
Teljes hossz L	92 mm
ER szorítópatronhoz	32
Szabvány	DIN 6357
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatron tartó

Tartozék

Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 5 mm	309635 5
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 16 mm	309635 16
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 20 mm	309635 20
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d SATZ mm	309635 SATZ
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 4 mm	309635 4
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 7 mm	309635 7
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 14 mm	309635 14
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 11 mm	309635 11
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 12 mm	309635 12
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 6 mm	309635 6
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 19 mm	309635 19
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 13 mm	309635 13
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 9 mm	309635 9
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 8 mm	309635 8
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 15 mm	309635 15
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 17 mm	309635 17
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 18 mm	309635 18
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 3 mm	309635 3
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 10 mm	309635 10