

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/16S**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**. Karcsú kivitel.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: STUCR/L 16

Hozzávaló váltólapka: TC ..16T3..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 22 mm

Középpont eltolódás: 22 mm

Teljes hossz: 32 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	32 mm
--------------	-------

Lapkaméret	165 mm
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Hozzávaló váltólapka	TC ..16T3..
Sorozat	Furatfej
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Középpont eltolódás	22 mm
Cserélhető fej ISO kódja	STUCR/L 16
Rendszer	DM
Váltólapka csavar	269023 3
Szár \varnothing	40 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Tartozék

Szorítócsavar	269432
Szorítócsavar	269433
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500