

Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: DM/16S



Rendelési adatok

Rendelés száma	260917 DM/16S
GTIN	4251414902763
Árucikk kategória	29D

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**. Karcsú kivitel.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: STUCR/L 16

Hozzávaló váltólapka: TC ..16T3..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 22 mm

Középpont eltolódás: 22 mm

Teljes hossz: 32 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TC ..16T3..
----------------------	-------------

Sorozat	Furatfej
Rendszer	DM
Szár Ø	40 mm
Cserélhető fej ISO kódja	STUCR/L 16
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Lapkaméret	165 mm
Teljes hossz	32 mm
Váltólapka csavar	269023 3
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Középpont eltolódás	22 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Tartozék

Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500