

**Garant****ER szorítópatronos befogó Forma ADB, BT 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302765 20
GTIN	4062406100230
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

**Tartalom:**

ER felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	34 mm
Tartalék ER felfogó anya	20

Befogási tartomány	1 - 13 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
ER szorítókulcs	20
Befogási Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308930 10
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308911 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308930 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308916 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308911 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308916 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309406 7
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308930 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308911 13
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308930 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308916 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308930 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309406 6
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésselömítített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308916 10
Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309406 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308911 2
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309406 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308930 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308911 7
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésselömítített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308916 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308911 11
ER felfogó anya ER-hez 20	309580 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308911 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308930 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309406 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308916 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308930 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309406 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308916 8