

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, BT 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302828 40 |
| GTIN | 4062406100339 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint**.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék ER felfogó anya: 40

ER szorítókulcs: 40

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tartalék ER felfogó anya | 40 |
| ER szorítókulcs | 40 |
| Befogási tartomány | 3 - 26 mm |
| Külső Ø D | 63 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Befogó | BT 50 A = 100 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm | 309040 17 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309449 4,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm | 309040 18 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm | 308992 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm | 308990 20 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309419 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm | 308990 17 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm | 308990 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm | 309040 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm | 309040 14 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm | 308992 20 |

| | |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50 | 308760 50 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfűrészhöz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm | 309449 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm | 309040 22 |
| ER szorítópatron menetfűrészhöz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm | 309419 7 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm | 308992 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 308990 7 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 308990 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm | 309040 24 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfűrészhöz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm | 309449 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm | 309040 16 |
| ET szorítópatron menetfűrészhöz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 309434 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 308990 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm | 309040 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm | 309040 12 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm | 309040 25 |
| ER szorítópatron menetfűrészhöz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm | 309419 18 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm | 308990 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm | 309040 23 |
| ER szorítópatron menetfűrészhöz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm | 309419 16 |
| ET szorítópatron menetfűrészhöz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 309434 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 309040 8 |
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40 | 309680 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm | 308990 16 |
| ER szorítópatron menetfűrészhöz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm | 309419 11 |

| | |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50 | 308795 50 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm | 308990 19 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 309434 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm | 308990 23 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm | 308990 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 309040 6 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 16 mm | 309449 16 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm | 309040 15 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 308990 5 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm | 309449 5 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm | 309419 14 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 309434 9 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm | 309040 26 |
| ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER- hez 40 | 309617 40 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm | 309040 10 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm | 308992 6 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 309040 4 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50 | 308790 50 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm | 309434 16 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm | 309449 4 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm | 309449 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm | 308990 12 |

| | |
|--|-----------|
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm | 308992 18 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm | 308990 26 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm | 309449 6 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 309419 8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm | 309040 19 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm | 309434 12 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 309419 10 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm | 309449 9 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm | 309449 14 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm | 308990 13 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm | 309040 13 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm | 308990 22 |
| ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40 | 309612 40 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm | 309419 9 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm | 309449 7 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm | 309040 5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm | 308992 14 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm | 308992 16 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm | 308990 11 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm | 308990 18 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50 | 308765 50 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50 | 308785 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |

| | |
|---|-----------|
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm | 309040 21 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm | 308990 24 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm | 309419 25 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm | 309040 7 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm | 308990 6 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm | 308992 8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm | 309419 12 |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm | 309449 8 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308812 50 |
| ER felfogó anya High Speed ER-hez 40 | 309610 40 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm | 309419 20 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm | 309040 20 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm | 308992 10 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm | 308990 21 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm | 308992 22 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm | 309419 22 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm | 308990 8 |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm | 309434 14 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308810 50 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm | 308990 4 |
| ER felfogó anya ER-hez 40 | 309580 40 |