

Garant**Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302650 18
GTIN	4062406100384
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár kemény felfabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Befogási Ø D ₁	18 mm
Befogó	BT 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási \varnothing D1 16 mm	309900 16
--	-----------