

Garant**Kombinált marótüske Form ADB, BT 50 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302955 27
GTIN	4062406100544
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹.
Form ADB.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Külső Ø D	48 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27

Befogási $\varnothing D_1$	27 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske