

**Menesztőlapos befogó AD alak, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302607 32     |
| GTIN              | 4062406100797 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub>         | 32 mm       |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32          |
| A-méret kinyúlási hossz           | 100 mm      |
| Külső Ø D                         | 72 mm       |
| Befogó                            | BT 40 rövid |
| Szabvány                          | DIN 6359    |
| Befogó szabvány                   | ISO 7388-2  |
| Befogó szabvány                   | JIS B6339   |
| Alak                              | AD          |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                             |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                |
| Termék fajtája                       | Menesztőlapos befogó               |

### Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/302607-32>