

HOLEX**Digitális tolómérő IP67, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412751 300
GTIN	4062406100889
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. A tolómérő vízzel és porral szemben ellenállóképes. Használat nélkül 2 óra után a kikapcsoló automatika kikapcsolja a tolómérőt. Ütésálló műanyag ház.

Kivitel reklámszöveg:

Jól leolvasható, kontrasztos digitális kijelző. A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes. Leppelt mérőfelületek.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Mélységmérő van	igen
A tartalmazott elemek száma	1
Csőrhossz	60 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Automatikus kikapcsolás	igen

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,0005 coll
Kalibrálás	A1
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Ház anyaga	Műanyag
Szabvány	ISO 13385
IP védeettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236