



Sűrített levegős sarokcsiszoló, Típus: 3550-120



Rendelési adatok

Rendelés száma	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

- **1,5 PS motor 1100 W teljesítménnyel.**
- **A védőbúra kulcs nélkül állítható.**
- **125 mm kapacitás.**
- **Esztétikus, áramvonalas alakú biztonsági kar.**

Kompakt és nagyteljesítményű sarokcsiszoló az igényes felhasználás melletti maximális élettartam érdekében, akár 1000 órás karbantartási időközzel. Ergonomikus és rezgéscsillapított markolat. A védőbúra kulcs nélkül állítható. **M14 orsómenet.**

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	CP3550-120AA5
Súly	1,9 kg
Működési zajkibocsátás	84 dB(A)
Maximum levegőigény	1560 l/min
Leadott teljesítmény	1100 W
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Maximális tárcsa Ø	125 mm

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Max. vibráció EN szerint	9,8 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Sarokcsiszoló