

TRICOFLEX**Szövetbetétes tömlő, fekete AIRSOFT, PVC, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080037 13
GTIN	3506111000597
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány -15 °C és 60 °C között.
Airsoft Performance szövetbetétes tömlő, rugalmas olajálló sűrített levegős tömlő pneumatikus szerszámokhoz. Üzemi nyomás 15 bar.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	15 bar
Tömlő belső Ø	13 mm
Tömlő külső Ø	20 mm
Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő