

Garant GRIDLINE

**Munkapad, gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	924054 1250
GTIN	4062406101800
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, **nyom nélküli poliuretán futófelülettel**, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

**Elhelyezés:**

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Munkalap mélysége	750 mm
Magasság	950 mm

Alapszekrény szélessége	1100 mm
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Kormányozható kerék Ø	125 mm
ComfortClose	nem
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Tolófogantyú	nem
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok száma	4
Munkalap vastagsága	25 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Fix kerék Ø	125 mm
Munkalap hossza	1250 mm
Ütköző	nem
Ajtók száma	1
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Nyommentes futófelület	igen
Súly	139,4 kg
Kerék anyaga	Poliuretán
Sorozat	Ready-to-go
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Süllyeszthető	nem
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg

Lapvastagság	25 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250