

Mitutoyo**Órás tolómérő, Típus: 150/01****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott skála. Ütésvédelemmel és védett fogasléccel. Precíziós óra forgatható számlappal, rögzítőcsavarral.

Mozgató görgővel. 1 mm leolvasása a sínen, 1/100 mm leolvasása a körskálán.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Műszaki leírás

Leolvasás (körskála)	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mutatófordulat	1 mm
Csőrhossz	40 mm
Kalibrálás	A1
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő	szögletes 6,2×2,2
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Órás tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Táblázat tolómérőhöz	412180
Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120