

HOLEX**Kompakt tárcsa D × T × H (mm), 150×3×25, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566987 180
GTIN	4045197719034
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Kompakt tárcsa préselt rostvlies-ből a futtatási színek nélküli hűvös csiszoláshoz.

Felhasználás:

Sarokvarratoknál, hegesztési pontoknál és nehezen hozzáférhető helyeken végzett **leválasztáshoz, tisztításhoz és finiseléshez** sarokcsiszolóval (Ø 125 mm) vagy sarokvarrat csiszolóval (Ø 150 mm).

Figyelem:

Kompakt vlies tárcsákat felületcsiszoláshoz az 566991 cikkszámok alatt talál. Sorjázó- és finiselő korongokat köszörűgépen történő használathoz az 568725 sz., 568731 sz. és 568741 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Kivitel	6A közepes
Keménységi fok	közepes
Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes

Adatlap

Tárcsa Ø D	150 mm
Furat Ø H	25 mm
Tárcsaszélesség T	3 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	150×3×25
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Maximális fordulatszám	7500 min ⁻¹
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		