

**ER szorítópatron tömítéssel, ER32, Névleges befogási Ø d: 3/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309001 3/4
GTIN	4062406104405
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

Befogó	ER32
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	469 E
Külső Ø D	33 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima