

HOLEX**ER szorítópatron tömítéssel, ER25, Névleges befogási Ø d: 3/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308959 3/16
GTIN	4062406104221
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott. Csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

Befogó	ER25
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	429 E
Külső Ø D	26 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima