

KÄRCHER**Nagynyomású tisztító, fűtés nélkül, Gyártó jelölése: HD511P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Mobil nagynyomású tisztító váltóáramú motorral. A készülék **nyomógombos vezérléssel**, elfordulásgátló rendszerrel, nyomás alatt forgatható nagynyomású tömlővel és forgatható INOX-acélcsővel van felszerelve. Robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú sárgaréz hengerfejjel. Vízbeeresztő sárgarézből. Maximális belépő hőmérséklet 60°C.

Az **EASY!Force** nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszaütő erejét használja és ezáltal csökkenti a felhasználó által kifejtendő a tartóerőt. Teljesen újszerű és fáradtságmentes munkakomfortot biztosít. Továbbfejlesztett teljesen kerámia szelep. Integrált EASY!Lock csatlakozó rendszer. Lehetővé teszi egységes csatlakozókkal rendelkező a tartozékok gyors és egyszerű beállítását (pl. fejek, acélcsövek).

Tartalom:

10 m-es nagynyomású tömlő, 850 mm-es INOX szimpla szórócsővel.

Műszaki leírás

Súly	20,5 kg
Teljesítményfelvétel	2200 W
Gyártó jelölése	HD 5/11 P *EU

Munkanyomás	110 bar
Szállított mennyiség	490 l/h
Hálózati biztosíték	10 A
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nagynyomású tisztító