

Garant**SEET 1305 AGFR, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 213564 ALU |
| GTIN | 4062406104498 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------------|
| Típus | ALU |
| Előtolás f_z / fog | 0,2 mm |
| Váltólapka ISO kód | SEET 1305 AGSR |
| Minőség | HU7810 |
| Szerszámanyag | HM |
| Cserék / élek száma | 4 |

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 700 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 700 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 650 m/min | N |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |