

SWISS TOOLS

**Furatkés szár rezgéscsillapított, PSC, Szár Ø / Ø D – A méret: 63/25-150 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320408 63/25-150
GTIN	2050001772633
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Kivitel:**

- **Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.**
- **Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.**

**Felhasználás:**

Cserélhető fejek felfogásához.

**Figyelem:**

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826 – 264827 cikkszámokon.

belső hűtés: igen

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	150 mm
Szár Ø	63 mm
Ø D	25 mm
Befogó	PSC
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár