

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz Forma ADB, SK 50, Szár Ø-höz D1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301287 40
GTIN	4062406105013
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
- Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.
- Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
- Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Párbeszédablak szöveg:

Váltólapkás telibefúró

Szerszámbefogás

Köszörült felfekvő felület

Forma ADB

Felhasználás:**Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.****Alkalmazható:**

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., tartalék csavarok 309907, 309908 sz.

Műszaki leírás

Szár Ø-höz D ₁	40 mm
Külső Ø D	60 mm

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Telibefúró befogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/301287-40>