

## Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel, neodímium, Ø: 22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085927 22
GTIN	5012095608387
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt lapos rögzítőmágnesa kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.**
- **Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.**
- **A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.**
- **Neodímium mágnesmag.**

#### Felhasználás:

Festett felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

#### Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.

### Műszaki leírás

Menetes persely	igen
Menet	M4 mm
Magasság menettel	11 mm
Magasság	6 mm
Munkadarab felülete	gumírozott
Ø	22 mm

Névleges tartóerő	50 N
Mágnestag anyaga	neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnest

---

## Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4	085921 M4
---	-----------