

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 1,5xD, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232271 25
GTIN	4062406105839
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 25 - 35 mmHasznos hossz L₁: 52,5 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	52,5 mm
Ø tartomány D _c	25 - 35 mm
Morse-kúp MK méret	4
Szorítócsavarok	232990 TX15
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró