

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 1,5xD, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232271 36
GTIN	4062406105846
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 36 - 47 mm

Hasznos hossz L₁: 70,5 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	70,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Ø tartomány D _c	36 - 47 mm
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró