

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232273 25
GTIN	4062406105952
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 187,3 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

**Műszaki leírás**

Ø tartomány D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	187,3 mm
Morse-kúp MK méret	4
Szorítócsavarok	232990 TX15
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

