

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 3xD, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232272 18
GTIN	4062406105884
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 18 - 24 mmHasznos hossz L₁: 69,8 mm

Morse-kúp MK méret: 3

Szorítócsavarok: 232990 TX9

Műszaki leírás

Ø tartomány D _c	18 - 24 mm
Morse-kúp MK méret	3
Hasznos hossz L ₁	69,8 mm
Szorítócsavarok	232990 TX9
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró