

HOLEX**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 12×D, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232275 36
GTIN	4062406106089
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel. **Egyenes hornyú.**

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a v_c értékeket 30%-kal csökkentse.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	432 mm
\varnothing tartomány D_c	36 - 47 mm
Morse-kúp MK méret	4
Szorítócsavarok	232990 TX20
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró