

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, elektromos magasságállítással, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923294 1500/DE
GTIN	4062406103262
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központi módon zárható.

Funkció:

IP20: Védett Ø < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75, 150

Tartalom:

2 × elektromos magasságállítós lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

Fiókok száma	2
Maximális teherbírás	400 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap hossza	1500 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	vario
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Súly	90 kg
Tápfeszültség	250 V
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
ComfortClose	nem
Fiókház magassága	300 mm
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col Szerszámok száma 37	953828 37
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 32	953821 32
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3