

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel Kúpos alak, HSK-A 63,
Menet M × hossz L1: M10X75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Densimet befogók ill. tömör keményfém hosszabbítók becsavarozható marókhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301386 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 101 mm

Furat Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Külső Ø D: 23 mm

Hasznos hossz L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	101 mm
Furat Ø D ₁	10,5 mm

Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Menet M	M10×75
Külső Ø D	23 mm
Hasznos hossz L ₁	75 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó