



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség S: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313805 14
GTIN	2050001929877
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

Röhm KFD-HE gyártmány.

Tartalom:

Horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	70 Nm
Magasság H	20,5 mm
Röhm KFD-HE gyártmányhoz	210
Furattávolság b	25 mm
Menet G	M12

Lépcsőmagasság h	8,5 mm
Horonyszélesség S	14 mm
Termék fajtája	Horonycsap