

Garant GRIDLINE

Folyadéktároló szekrény műanyag kannákkal, Magasság mm / műanyag kannák száma: 1500/8**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 980022 1500/8 |
| GTIN | 4062406107031 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Stabil acéllemez szerkezet megerősített szárnyas ajtókkal, **hengerzárral** ellátott fogantyúval zárható. A szekrényház **egyenkénti fiókkihúzással** van felszerelve. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosításával egyszerre mindig csak 1 fiók nyitható. A szekrény nem borul fel. Kihúzható polcok és fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztással.

Folyadéktároló szekrény **műanyag** olajos kannákkal felszerelve (980060 sz.).

Elhelyezés:

Kihúzható polclapok száma: 2

Olajgyűjtő tálcák száma: 1

Olajos kannák (25 liter) száma: 8

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A szekrény olajos kannák nélkül is használható. Felszereltség igény szerint: A hozzávaló kihúzható polcokat lásd a 980052 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|---|
| Súly | 123 kg |
| Szélesség | 750 mm |
| Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtók |
| Mélység | 700 mm |
| Hasznos magasság | 1350 mm |
| Magasság | 1500 mm |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Olajtároló szekrény |