

Garant GRIDLINE

**Kihúzható polclap folyadéktároló szekrényekhez (kannák nélkül), Beépítési magasság: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	980052 75
GTIN	4062406107062
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemez szerkezet, csapágyazott sínekkel. Elöl nyitott kivágás a leeresztő csapoknak. **100%-ban kihúzható, max. 200kg teherbírás.**

**Felhasználás:**

4 db egyenként 25 literes **vagy** 5 db egyenként 10 literes űrtartalmú kanna tárolásához.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Hasznos szélesség	600 mm
Hasznos mélység	500 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Kihúzható polc

