



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség S: 21 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313805 21
GTIN	2050001929907
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

Röhm KFD-HE gyártmány.

Tartalom:

Horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Magasság H	28 mm
Furattávolság b	30 mm
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Röhm KFD-HE gyártmányhoz	315 / 21
Menet G	M16

Lépcsőmagasság h	11,5 mm
Horonyszélesség S	21 mm
Termék fajtája	Horonycsap