

**PRYOR****Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085405 2
GTIN	5022044000100
Árucikk kategória	08W

**Leírás****Kivitel:**

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

**Felhasználás:**

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

**Alkatrész:**

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

**Figyelem:**

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	63,5 mm
--------------	---------

Szárvastagság	6,35
Mélységhatároló	igen
Írásmagasság	2 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

## Tartozék

Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/3	085411 2/3
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/0	085411 2/0
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/5	085411 2/5
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/9	085411 2/9
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/2	085411 2/2
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/8	085411 2/8
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/7	085411 2/7
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/1	085411 2/1
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/4	085411 2/4
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 2/6	085411 2/6