

**TESA****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420560 0-25
GTIN	7630041105155
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Leppelt keményfémbevetéses mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Csillogásmentesen krómozott mérődob. Tisztán gravírozott és fekete osztásvonalakkal és számokkal. Sík nóniusz a **parallaxismentes leolvasás érdekében**. A tizedmilliméterek tévedésmentes kijelzése számértékként.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	19,7 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/420560-0-25>
