



## Menetmérő huzal készlet, Huzal Ø: 0,170mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	422490 0,170
GTIN	2050001940919
Árucikk kategória	46P

### Leírás

**Kivitel:**

Edzett és leppelt menetmérő huzal, mattkrómozott tartó. A felfogó furatban lévő szorítógyűrű gondoskodik a mérőorsón való biztos, forgatható elhelyezkedésről.

**Felhasználás:**

Külső menet menetoldal Ø-nek meghatározásához a háromhuzalos módszer alapján, egy kengyeles mikrométer vagy egy hosszmérő pad segítségével.

**Tartalom:**

Egy készlet 1-1 egy mérőhuzalos tartóból és egy két mérőhuzalos tartóból áll műanyag dobozban.

**Figyelem:**

**Rendelésnél kérjük feltétlenül adja meg a mérőorsó Ø-t** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm) .

### Műszaki leírás

M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint	1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
P menetemelkedéshez	0,25 / 0,30
Menetmérethez	M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
Huzal Ø	0,17 mm

Hibahatár	± 1 µm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L16
Termék fajtája	Menetmérő huzal
Orsó Ø-höz	6,35 mm
Orsó Ø-höz	6,5 mm
Orsó Ø-höz	6,8 mm
Orsó Ø-höz	7,5 mm
Orsó Ø-höz	8 mm

### Szolgáltatások

KalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028900 GMD
DAkKS kalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028910 GMD