

**TESA****Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 125-150 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Csomagolás: Stabil doboz

Szabvány: DIN 863

Mérődob osztás: 1/50 mm

Kalibrálás: B1

Kalibrálás: B2

Leolvasás: 0,01 mm

Orsó Ø: 8 mm

Mérődob Ø: 18,5 mm

Műszaki leírás

Orsó Ø	8 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob Ø	18,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	125 - 150 mm
Kalibrálás	B1
Kalibrálás	B2

Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás Beállító etalon etalonkengyeles mikrométerhez Maximális névleges méret 300 mm	012110 300
Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 200 mm	012050 200
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022000 200
Kalibrálás Beállító etalon etalonkengyeles mikrométerhez Maximális névleges méret 300 mm	022080 300
900	022090 900