



## Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Árucikk kategória	45A

### Leírás

**Kivitel:**

**Leppelt keményfémbevetéses mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Tartalom:**

Kengyeles mikrométer beállító etalon nélkül.

### Műszaki leírás

Orsó Ø	6,5 mm
Mérődob Ø	18,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Hibahatár	3 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

**Szolgáltatások**DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon  
nélkül Max. méréstartomány 100 mm

022010 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül  
Max. méréstartomány 100 mm

022000 100

**Tartozék**

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm

421100 75