

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron Ø 6 mm, Típus: G2440****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Erős, lassan forgó kivitel támasztómarkolattal. Maximális fordulatszám 4300 ford./perc.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Maximum levegőigény	342 l/min
Működési zajkibocsátás	80 dB(A)
Gyártó jelölése	G2440
Súly	0,9 kg
Maximális fordulatszám	4300 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Leadott teljesítmény	550 W

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló