



Sűrített levegős szalagos csőcsiszoló, Típus: 14360



Rendelési adatok

Rendelés száma	079552 14360
GTIN	616026143609
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű sűrített levegős szalagos csőcsiszoló csövek és ívek megmunkálásához. Állítható markolat. A rugós megtámasztású kar gyors csiszolószalag cserét tesz lehetővé. Csiszolószalag méretek 13 – 40×760 mm.

Tartalom:

Szalagos csőcsiszoló, markolat, csiszolószalag 38×762 mm.

Figyelem:

További érintkező kar kivitelek Dynafile®-hoz a 079559 sz.-tól külön ajánlatkérésre szállíthatóak vagy az eShop-unkbán találhatóak.

Leadott teljesítmény: 522 W

Maximális fordulatszám: 3400 min⁻¹

Maximum levegőigény: 1124 l/min

Csatlakozó menet: NPT

Sűrített levegő csatlakozó: 1/4 coll

Szalagszélesség: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Műszaki leírás

Súly	2,9 kg
------	--------

Leadott teljesítmény	522 W
Maximális fordulatszám	3400 min ⁻¹
Működési zajkibocsátás	82 dB(A)
Szalagszélesség	13; 19; 25; 32; 40 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	14360
Maximum levegőigény	1124 l/min
Szalaghossz	760 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Szalagcsiszoló