

**PLANOLITH****Gránitlap Pontosság 1, Hossz×szélesség: 1500X1000mm****Rendelési adatok**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 430200 1500X1000 |
| GTIN              | 2050001949745    |
| Árucikk kategória | 46H              |

**Leírás****Kivitel:**

Gondosan válogatott természetes gránit.

- **Hibamentes, homogén szerkezet.**
- **Behajlás- és csavarodásmentes.**
- **Abszolút rozsdá- és saválló, csekély hővezető-képességű.**
- **Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.**
- **Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.**
- **A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatóak.**
- **Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 – 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.**

**Pontosság:**

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.

**DIN 876/1 – leppelt** műhelybe és gyártáshoz.

**Tartalom:**

**Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás.** Inkluzív acélgolyó betétek.

**Figyelem:**

**Külön ajánlatkérésre:** Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horony sínek (a 430190 számhoz acél T-horony sínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

**Műszaki leírás**

|           |        |
|-----------|--------|
| Vastagság | 190 mm |
|-----------|--------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Síklapúság              | 0,025 mm                       |
| Súly                    | 855 kg                         |
| Acélgolyó betétek száma | 5                              |
| Szabvány                | DIN 876                        |
| Pontosság               | 1 mm                           |
| Mérési jegyzőkönyv      | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Termék fajtája          | Mérőlemez                      |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Görgető bak pár   | 431705      |
| Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel<br>Csúcsmagasság 200 mm | 431710 200  |
| Vezető és befogó T-horonymsín beépítéssel Laphosszhoz<br>1500 mm            | 431700 1500 |
| Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel<br>Csúcsmagasság 150 mm | 431710 150  |