

**Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz, Ø 315 mm, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313233 1
GTIN	2050001929334
Árucikk kategória	33T

Leírás**Felhasználás:**

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így az átállási idő minimálisra csökkenthető.** A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos. Külső befogáshoz, kiválóan alkalmas nyers darab befogásához.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból, edzett.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

Befogási tartomány példa a 313115 – 313137 sz. tokmányhoz. A befogó lépcső mélysége 25 mm.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	44 - 211 mm
Tokmány típus Ø	315 mm
Terméknév attribútum	Ø 315 mm
Horonyszélesség D	12 mm
Furattávolság b	54 mm

Bordahossz A	26 mm
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák