

**Garant****Alapzat, Lapméret hossz×szélesség: 1500X1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431000 1500X1000
GTIN	4045197720658
Árucikk kategória	41C

**Leírás****Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet inkluzív támasztékkészlet. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetőek ki.

**Alapzat**, profilacél, RAL 9006 alumínium fehér festés. Bükk Multiplex rakodópolc.

**Felhasználás:**

A természetes gránitlapok (430190 – 430500 sz.) alátámasztása előre meghatározott pontokon történik (acélgolyó betétek).

- **Maximum 630×630 mm-es lapokhoz. Munkapadokon és hasonlókon való felállításhoz legjobban a beállítható 373500 3500 sz. csavarbakok felelnek meg.**
- **Az állítható magasságú támaszgarnitúra a lapok vízszintbe állítására szolgál (3 pontos felfekvés és 2 mellékcsvár billenésbiztosításként).**

**Figyelem:**

Rezgéscsillapító felállító elemekhez rendelje meg a 4× 086002 sz. 850 méretű alátétet.

Magasságkiegyenlítés: 25 mm

Alapszekrény magassága: 720 mm

Alapszekrény szélessége: 1060 mm

Alapszekrény mélysége: 830 mm

Váz magassága támasztékkészlettel: 780 mm

Tehrálás a felületen elosztva: 2000 kg

Súly: 50 kg

## Műszaki leírás

Súly	50 kg
Alapszekrény magassága	720 mm
Alkalmas lapmérethez, hossz×szélesség	1500×1000 mm
Alapszekrény szélessége	1060 mm
Teherbírás a felületen elosztva	2000 kg
Alapszekrény mélysége	830 mm
Rakodópalc anyaga	Bükk-multiplex
Maximális munkavégzési magasság (a gránitlap felső széle)	900 mm
Váz magassága támasztékkészletekkel	780 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Termék fajtája	Alapszekrény