

HellemannTyton

Kábelkötöző készlet, nemesacél, 50 darabos, Szélesség: 7,9mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	083710 7,9
GTIN	5022660312250
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Korrózióálló és nem-mágnesezhető **rozsdamentes acél** kábelkötöző. Kitűnő vegyi ellenálló képesség. Villaszerű kábelvég.

Felhasználás:

Szerelés fogóval vagy kézzel, kábelek, vezetékek és tömlők kötegelésére és rögzítésére.

Műszaki leírás

Maximális köteg Ø	150 mm
Alapanyag	Nemesacél
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-80 - 538 °C
Szélesség	7,9 mm
Hossz	500 mm
Terméknév attribútum	50 darabos
Darabszám	50
Termék fajtája	Kábelkötöző