

3M**Szigetelőszalag, 15 mm×10 m, Szín: BROWN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083652 BROWN
GTIN	4054596613539
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ Temflex® 165** egy **univerzálisan használható, lágy PVC szigetelőszalag**. Nehezen gyúlékony. Önkioltó, olajnak és oldószereknek jól ellenáll.

Felhasználás:

Szigeteléshez, kötegeléshez, rögzítéshez és színjelöléshez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	3M® Temflex® 165
Vastagság	0,15 mm
Hossz	10 m
Festék	barna
Szélesség	15 mm
Szakítószilárdság	2 N/mm

Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Hőszigetelés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Jelölés
Béléssel	nem
Tágulási képesség	200 %
Hordozóanyag	PVC fólia
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Hőálló max.	90 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Ragasztóerő acélon	0,2 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Terméknév attribútum	15 mm×10 m
Termék fajtája	Ragasztószalag